

tuyau plastique PEN-1/2-SW-150-CB

N° de pièce: 569886

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène
(incompatible avec le contact alimentaire).



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre extérieur Inch | 1/2 |
| Rayon de courbure important pour le débit | 0,196 ft |
| Rayon de courbure min. | 0,108 ft |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Conditions d'essai du tuyau | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| Pression de service en fonction de la température | -14,4 ... 145 Psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -22 ... 140 °F |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,848 oz/ft |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 1/2" |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | PE |