

tuyau plastique PLN-5/8-SW-150-CB

N° de pièce: 569911

FESTO

haute résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/8
Rayon de courbure important pour le débit	0,311 ft
Rayon de courbure min.	0,197 ft
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 203 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-22 ... 176 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,881 oz/ft
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de diamètre externe 5/8"
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE