

# tuyau plastique PLN-14X2-NT

N° de pièce: 570424

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	14 mm
Rayon de courbure important pour le débit	80 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Rayon de courbure min.	40 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,07 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 14 mm
Couleur	nature
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE