


# bloc de raccordement CPX-AB-1-7/8-DN

N° de pièce: 571052

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Mode de fixation	à trou débouchant
Poids du produit	205 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Interface de bus de terrain	Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles
Connexion électrique	à 5 pôles Connecteur rond 7/8"