

Set étrangleur fixe VMPA1-FT-NW0.3-1.7

N° de pièce: 572543

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	Embase
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	3,5 ... 115 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Diamètre nominal	0,3 ... 1,7 mm
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 40 °C
Température du fluide	-5 ... 60 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau support	POM
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium