

barrette de raccordement VABM-L1-10G-G18-4-GR

N° de pièce: 573423

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 10,5 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 329 g |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 | M5 |
| Raccord d'échappement de pilotage 82/84 | M5 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 5 | G1/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |