


répartiteur multipôle NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

N° de pièce: 574587

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	24 mm
Hauteur	23 mm
Longueur	113 mm
Témoin de fonctionnement	LED verte
Indication d'état	LED jaune
Position de montage	indifférent
Poids du produit	74 g
Connexion électrique 1	Connecteur femelle droit, M8, 3 pôles Connecteur mâle droit, M12, 8 pôles
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Courant admissible par emplacement	2 A
Degré de protection	IP68
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Matériau corps	renforcé PBT
Couleur boîtier	gris
Matériau joints	FPM
Matériau contacts à fiche	nickelé et doré
Matériau connecteur femelle	Laiton nickelé