


fiche NECC-S1G9-C2-M

N° de pièce: 576031

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Hauteur | 39,4 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Poids du produit | 24 g |
| Interface de bus de terrain | Connecteur femelle Sub-D, à 9 pôles |
| Connexion électrique | a 9 pôles/a 9 pôles Sub-D/Borne a vis |
| Vitesse de transmission | 1 Mbit/s |
| Diamètre de câble admissible | 8 mm 8 mm |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -20 ... 70 °C |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements basse tension |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |