


# bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-6

N° de pièce: 576343

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1,425 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium