


bloc de raccordement VABM-B10-20E-N38-6

N° de pièce: 576355

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1,425 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	1/8 NPT
Raccord de pilotage 14	1/8 NPT
Raccord pneumatique 1	3/8 NPT
Raccord pneumatique 3	3/8 NPT
Raccord pneumatique 5	3/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium