


# banjo TK-1/4-PK-6-KU

N° de pièce: 6287

FESTO

avec deux joints.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Classification maritime	Voir certificat
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS