


module de manipulation EHMY-RP-EGC-120-TB-KF- -

N° de pièce: 8004606

FESTO



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	50 ... 2.000 mm
Planéité requise des surfaces de montage	0,1 mm/m
Position de montage	Horizontal
Conception	Module linéaire électromécanique à courroie crantée
Détection de position	pour capteurs de proximité
Répétitivité	±0,08 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 45 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS