

barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-7-G

N° de pièce: 8004916

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 19 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 7 |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 1.900 g |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 | G1/8 |
| Raccord d'échappement de pilotage 82/84 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 5 | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |