


# portique linéaire YXCL-1

N° de pièce: 8024299

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                          | Valeur   |
|--|--|
| Planéité requise des surfaces de montage | 0,1 mm/m   |
| Position de montage                      | Horizontal   |
| Conception                               | Portique linéaire<br>avec modules d'actionnement électriques et pneumatiques |
| Facteur de marche                        | 100 %  |
| Conformité PWIS                          | VDMA24364-Zone III   |
| Température de stockage                  | -20 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air               | 0 - 90 %   |
| Température ambiante                     | 5 ... 45 °C  |
| Intervalle de maintenance                | 2.500 km   |
| Note sur la matière                      | Conforme RoHS  |
| Matériau plaque d'adaptation             | Aluminium anodisé<br>Acier, avec revêtement                                  |
| Matériau équerre de fixation             | Acier fortement allié inoxydable   |
| Matériau chaînes porte-câbles            | renforcé PA  |