


portique tridimensionnel YXCR-3

N° de pièce: 8024305

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Planéité requise des surfaces de montage	0,1 mm/m
Parallélisme requis des surfaces de montage	0,1 mm/m
Position de montage	Horizontal
Conception	Portique tridimensionnel avec modules d'actionnement électriques et pneumatiques
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Température ambiante	5 ... 45 °C
Intervalle de maintenance	2.500 km
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'adaptation	Aluminium anodisé Acier, avec revêtement
Matériau équerre de fixation	Acier fortement allié inoxydable
Matériau chaînes porte-câbles	renforcé PA