


réducteur VFFG-T-M5-12

N° de pièce: 8025714

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Mode de fixation	avec filetage
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	45,4 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Diamètre nominal	1,2 mm
Valeur b	0,5
Valeur C	0,16 l/sbar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Poids du produit	0,5 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis creuse	PA