

barrette de raccordement VABM-B10-25-N12-9-P53

N° de pièce: 8026235

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	27,5 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	9
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	832 g
Mode de fixation	Avec équerre de fixation
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium