

bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-4-P3

N° de pièce: 8026281

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	27,5 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1.194 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium