

bloc de raccordement VABM-B10-25E-N12-6-P3

N° de pièce: 8026292

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	27,5 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	6
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1.662 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	1/8 NPT
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Raccord pneumatique 3	1/2 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium