

bobine


VACN-N-A1-1

N° de pièce: 8029144

★ Programme standard

pour système d'induit FN, schéma de branchement de type A, selon EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	F
Classe d'isolement du fil émaillé	F
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 0,7 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Classification maritime	Voir certificat
Certificat entité exposante	DNV TAA000011J
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	95 g
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	avec écrou moleté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Plastique Acier
Matériau contacts à fiche	Laiton
Matériau enroulement	Cuivre