


raccord en T NPFC-T-3G18-F

N° de pièce: 8030235

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Matériau raccord fileté | Laiton nickelé |
| Taille du bidon | 10 |
| Pression de service | -0,95 ... 50 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -20 ... 150 °C |
| Poids du produit | 28,9 g |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |