


# raccord en T NPFC-T-3G38-F

N° de pièce: 8030237

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                                   |
|---|--|
| Matériau raccord fileté                 | Laiton nickelé                           |
| Taille du bidon                         | 10                                       |
| Pression de service                     | -0,95 ... 50 bar                         |
| Fluide de service                       | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion          |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Température ambiante                    | -20 ... 150 °C                           |
| Poids du produit                        | 71,9 g                                   |
| Raccord pneumatique 1                   | G3/8                                     |
| Raccord pneumatique 2                   | G3/8                                     |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                            |