

mamelon double NPFC-D-2R12-M

N° de pièce: 8030286

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Matériau raccord fileté	Laiton nickelé
Taille du bidon	10
Pression de service	-0,95 ... 50 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 150 °C
Poids du produit	41,1 g
Raccord pneumatique 1	R1/2
Raccord pneumatique 2	R1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS