

# Eclairage annulaire

## SBAL-C6-R-W-D

N° de pièce: 8031161

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Agrément	RCM Mark
Course utile	100 - 300 mm
Type d'éclairage	Anneau de lumière
Type de lumière	blanc LED Répandu
Longueur d'onde	410 - 750 nm
Connexion électrique	à 12 pôles 2x M12 Connecteur mâle
Seuil de déclenchement	Niveau 18 V ... UB
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 5 %
Ondulation résiduelle	5 %
Consommation en fonctionnement continu	390 mA
Consommation en mode flash	390 mA
Nombre maximum d'appareils pouvant être connectés en série	2
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Température ambiante en fonctionnement continu	0 ... 35 °C
Température ambiante en mode flash	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Degré de protection	IP67
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	avec équerre-support
Matériau corps	Aluminium anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS