


levier à galet VAOM-R4-20-D1-32

N° de pièce: 8049235

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Mode d'actionnement	mécanique
Position de montage	Niveau de mouvement
Conception	Levier à galet
Type de commande	direct
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	vissé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément de commande	Acier zingué