


# kit parallèle EAMM-U-70-S48-60RA-96

N° de pièce: 8058969

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	70
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	118 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,18 Nm
Couple transmissible	7 Nm
Poids du produit	1.800 g
Code d'interface, actionneur	S48
Code d'interface, moteur	60RA
Note sur la matière	Conforme RoHS