

fiche mâle NPHS-S6-M-G12

N° de pièce: 8059260

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,85 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	14 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	50 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS