


# coupleur rapide NPHS-D6-M-G14

N° de pièce: 8059275

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8,2 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 20 bar
Débit nominal normal	1.833 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Couple de serrage nominal	7 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	173 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS