

# embase VMPA14-AP-4-1-EMM-8

N° de pièce: 8066780

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                             | Valeur                        |
|---|-------------------------------|
| Largeur                                     | 65,5 mm                       |
| Longueur                                    | 107,3 mm                      |
| Dimension modulaire                         | 14,8 mm                       |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4                             |
| Pression de service MPa                     | -0,09 ... 1 MPa               |
| Pression de service                         | -0,9 ... 10 bar               |
| Pression de pilotage MPa                    | 0,3 ... 0,8 MPa               |
| Pression de commande                        | 3 ... 8 bar                   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK     | 0 - Aucun effet de corrosion  |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Température ambiante                        | -5 ... 50 °C                  |
| Poids du produit                            | 252 g                         |
| Raccord pneumatique 2                       | G1/8                          |
| Raccord pneumatique 4                       | G1/8                          |
| Note sur la matière                         | Conforme RoHS                 |
| Matériau embase                             | Aluminium moulé sous pression |