

Axe à pignon crémaillère

EHHM-80-RP- -

N° de pièce: 8068233

FESTO



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	250 ... 2.500 mm
Taille	80
Largeur	411 mm
Hauteur	245 mm
Longueur	pour une course max. : 3268 mm pour une course min. : 768 mm
Position de montage	vertical
Type d'engrenage	Servo-réducteur angulaire
Conception	Module linéaire électromécanique avec crémaillère
Guidage	Guidage à rouleaux
Rapport de réduction	5:1
Pression de service	6 bar
Température de stockage	-10 ... 40 °C
Degré de protection	IP20
Température ambiante	10 ... 40 °C
Rendement max.	96 %
Note sur la matière	Conforme RoHS