


embase VABS-BE-BS-G14-V14-A

N° de pièce: 8072668
Nouveau

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP65 monté |
| Poids du produit | 330 g |
| Mode de fixation | Avec trou traversant et vis |
| Raccord de pilotage 12 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | Flasque 1/4 avec raccord NAMUR |
| Raccord pneumatique 3 | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau embase | Revêtement aluminium |
| Matériau joints | NBR |