

# amortisseur DYEF-G8-M4-Y1

N° de pièce: 8073902

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M4
Course	0,9 mm
Amortissement	Amortissement P sans butée fixe métallique
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,8 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	0,9 mm
Couple de serrage max.	0,5 Nm
Energie max. absorbée par course	0,018 J
Poids du produit	5 g
Mode de fixation	avec douilles filetées
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié