


embase VMPA14-FB-AP-4-1

N° de pièce: 8074666

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	65,5 mm
Longueur	107,3 mm
Dimension modulaire	14,8 mm 14,9 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	250 g
Raccord pneumatique 2	M7 G1/8
Raccord pneumatique 4	M7 G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression