


languette de commutation DASI-E21-60-S8-SL

N° de pièce: 8081324

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Taille | 60 |
| Forme | pour capteur M8 |
| Conception | Languette de commutation |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 40 g |
| Mode de fixation | avec écrous pour rainure |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau support | Acier galvanisé |
| Matériau vis | Acier galvanisé |