


# kit parallèle EAMM-U-65-T42-67A-87

N° de pièce: 8084498

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	65
Entraxe	87 mm
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,22 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	663 g
Code d'interface, actionneur	T42
Code d'interface, moteur	67A
Note sur la matière	Conforme RoHS