


Jeu de montage pour potence porte-outils YHBP-

N° de pièce: 8087218

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de course	100 ... 1.990 mm
Diamètre du vérin	50 ... 200 mm
Cinématiques prises en charge	Colonne de levage Cinématique parallèle
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Pression de service MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pression de service	4 ... 8 bar
Vitesse max. de déplacement	1 m/s
Plage de tension de service CC	21,6 ... 26,4 V
Facteur de marche	100 %
Tension de service nominale CC	24 V
Ondulation résiduelle	5 %
Consommation de courant pour sorties hors charge	2 A
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	IP20 pour relais de sécurité PNOZ IP20 pour système de commande CMCB-...-C IP20 pour commande CECC-D IP54 pour système de commande CMCB-...-CC monté
Température ambiante	0 ... 50 °C
Charge	25 ... 999 kg
Rapport de multiplication de la cinématique	1:5 pour colonnes de levage 1:1 - 1:5 cinématiques parallèles
Poids du produit	4,8 ... 60,5 kg
Note sur la matière	Conforme RoHS