


kit parallèle EAMM-U-87-T46-70A-114

N° de pièce: 8092891

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Taille | 87 |
| Entraxe | 114 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Rapport de réduction | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 3.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C |
| Moment d'inertie | 41,2 kgmm ² |
| Couple d'entraînement à vide | 0,22 Nm |
| Couple transmissible | 3 Nm |
| Poids du produit | 926 g |
| Code d'interface, actionneur | T46 |
| Code d'interface, moteur | 70A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |