


kit axial EAMM-A-V32-60RA

N° de pièce: 8093041

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Longueur nominale | 55 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 10.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 1,03 kgmm ² |
| Couple transmissible | 1,5 Nm |
| Poids du produit | 243 g |
| Code d'interface, actionneur | V32 |
| Code d'interface, moteur | 60RA |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |