


embase VABS-P16-10S-M5

N° de pièce: 8097804

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	26 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristiques spécifiques	Compatible oxygène selon DIN EN 1797
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	0 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gaz inertes Air Oxygène Azote
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible Taille maximale des particules 5 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 60 % sans condensation
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	25 g
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium