


unité de conditionnement MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

N° de pièce: 8098363

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille | 6 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Pression de service MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pression de service | 1 ... 10 bar |
| Débit normal, échappement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Débit nominal normal | 5.300 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -5 ... 50 °C |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 1.250 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites Avec équerre de fixation avec accessoires au choix : |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |