


plaque d'échappement VABF-B14-M3-N14

N° de pièce: 8099627

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service | 1,5 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -20 ... 80 °C |
| Température du fluide | -20 ... 80 °C |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Poids du produit | 280,5 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | 1/4 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | Flasque 1/4 avec raccord NAMUR |
| Raccord pneumatique 4 | Flasque 1/4 avec raccord NAMUR 1/4 NPT |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau boîtier de régulateur | Alliage d'aluminium |