


barrette de fixation NECC-L8G5-C1

N° de pièce: 8106756

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Départ de câble	Droit
Poids du produit	3,8 g
Taille du bidon	1
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Fabricant Assmann WSW components GmbH
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	5
Connexion électrique 1, type de fixation	Enfiché
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	borne à ressort
Plage de tension de service CC	0 ... 300 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	8 A
Résistance aux tensions transitoires	1,6 kV
Blindage	non
Section nominale du fil (AWG)	AWG28 - 16
Degré de protection	IP20
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-40 ... 115 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir