


kit axial EAMM-A-P5-28B-40RA

N° de pièce: 8107712

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	1,1 Nm
Poids du produit	49 g
Code d'interface, actionneur	P5-28B
Code d'interface, moteur	40RA
Note sur la matière	Conforme RoHS