


# bobine

## VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

N° de pièce: 8109393

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur   |
|--|--|
| Mode d'actionnement  | électrique   |
| Position de montage  | indifférent  |
| Affichage de la position de commutation                        | non  |
| Facteur de marche  | 100 %  |
| Classe d'isolement   | H  |
| Caractéristiques de bobine                                     | 60 V DC : 12 W   |
| Variations de tension admissibles                              | -15 % / +10 %  |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)                     | selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)        |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)              | selon les prescriptions UK EX                                    |
| Certification ATEX hors de l'UE                                | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Certificat entité exposante                                    | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X                             |
| ATEX catégorie Gaz   | II 2G  |
| ATEX catégorie Poussière                                       | II 2D  |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz       | Ex eb mb IIC T4 Gb   |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière | Ex tb IIIC T120°C Db   |
| Température ambiante antidéflagrante                           | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                                   |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-Zone III   |
| Degré de protection  | IP66   |
| Poids du produit   | 580 g  |
| Connexion électrique   | Bornier, entrée de câbles M20x1.5                                |
| Note sur la matière  | Conforme RoHS  |