

bobine

VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

N° de pièce: 8118327

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Protection interne	Protection des fusibles
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 1,8 W 24 V AC : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certificat entité exposante	INMETRO DNV 17.0042X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Température ambiante antidéflagrante	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS