

bobine

VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

N° de pièce: 8118333

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	60 V AC : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA 60 V CC : 1,8 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certificat entité exposante	GYJ17.1235X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Température ambiante antidéflagrante	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS