



distributeur VOFC-L-M52-M-N14-FN

N° de pièce: 8122931

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Degré de protection	IP65
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	Le produit peut être utilisé dans SRP/CS jusqu'à SIL 2 High Demand Le produit peut être utilisé en SRP/CS jusqu'au SIL 2 faible demande
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS