


# accouplement EAMC-19-20-5-9

N° de pièce: 8126386

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	5 mm
Diamètre de support 2	9 mm
Taille	19
Longueur nominale	20 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,38 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	1,1 Nm
Poids du produit	9 g
Note sur la matière	Conforme RoHS