


indicateur de position SASF-S2-B-V-A20

N° de pièce: 8140395

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de réglage angle d'oscillation	0 ... 360 deg
Fonctions additionnelles	drapeau d'actionnement réglable
Dimensions (l x L x h)	Ø 65 x 48,5
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	96 g
Mode de fixation	Selon VDI/VDE 3845
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément d'espacement	PA
Matériau corps	PA PP Acier fortement allié inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable