

indicateur de position SASF-S3-B-F-A20

N° de pièce: 8140396

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de réglage angle d'oscillation	0 ... 180 deg
Connexion pour positionneur et capteur de position conforme à la norme	VDI/VDE 3845 taille AA 1
Dimensions (l x L x h)	Ø 40 x 32
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	24 g
Mode de fixation	Selon VDI/VDE 3845
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau élément d'espacement	PP
Matériau corps	PP Acier fortement allié inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable